

**Garant****Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	965900 5
GTIN	4045197742025
Artikelklass	91B

**Beskrivning****Utförande:**

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.

Med optimerade stegar-leder med stor anliggningsyta, 6 nitar och skyddshätta i plast.

80 mm djupa steg med antiglidräffling.

EasyHandle Haptoprene® skaft med klämmekanism, halksäkert BalanceBase ledstångsöverdrag. .

Med upplaggsskål av plast.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lackering:**

Stolpar pulverlackerade i **Antracit RAL 7016**.

**Teknisk beskrivning**

utvändig bredd längst ned	0,53 m
arbetshöjd ca.	3,25 m

Material	Aluminium
Stolphöjd	73 mm
plattformshöjd	1,17 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
stegens längd	1,98 m
Steg utförande	steg 2
vikt	7,5 kg
Möjlig att gå på	Enkelsidig
längd L	1,98 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	trappstege