

Garant**Trappstege, steg på en sida, Antal steg inklusive plattform: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	965900 6
GTIN	4045197742032
Artikelklass	91B

Beskrivning**Utförande:**

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.

Med optimerade stegar-leder med stor anliggningsyta, 6 nitar och skyddshätta i plast.

80 mm djupa steg med antiglidräffling.

EasyHandle Haptoprene® skaft med klämmekanism, halksäkert BalanceBase ledstångsöverdrag. .

Med upplaggsskål av plast.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackering:

Stolpar pulverlackerade i **Antracit RAL 7016**.

Teknisk beskrivning

arbetshöjd ca.	3,5 m
Steg utförande	steg 2

vikt	8,5 kg
Material	Aluminium
stegens längd	2,23 m
plattformshöjd	1,4 m
Stolphöjd	73 mm
utvändig bredd längst ned	0,55 m
Möjlig att gå på	Enkelsidig
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
längd L	2,23 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	trappstege