

Garant**Trappstege, steg på en sida med GripStep, Antal steg inklusive plattform: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	965901 4
GTIN	4045197742049
Artikelklass	91B

Beskrivning**Utförande:**

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.

Med optimerade stegar-leder med stor anliggningsyta, 6 nitar och skyddshätta i plast.

80 mm djupa steg med antiglidräffling.

EasyHandle Haptoprene® skaft med klämmekanism, halsäkert BalanceBase ledstångsöverdrag. .

Inklusive **GripStep** stegbeläggning.

Med upplaggsskål av plast.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackering:

Stolpar pulverlackerade i **Antracit RAL 7016**.

Teknisk beskrivning

stegens längd	1,73 m
Material	Aluminium

Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
arbetshöjd ca.	3 m
Steg utförande	steg 2
Möjlig att gå på	Enkelsidig
utvändig bredd längst ned	0,5 m
vikt	6,6 kg
Stolphöjd	73 mm
plattformshöjd	0,93 m
längd L	1,73 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	trappstege