

**Garant****Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X5****Beställningsdata**

Ordernummer	965920 2X5
GTIN	4045197742094
Artikelklass	91B

**Beskrivning****Utförande:**

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.

80 mm djupa halslyddsräfflade steg.

EasyHandle Haptoprene®-handtag med klämmekanism, halsäker BalanceBase stegfot.

4-faldigt skruvkopplad massiv stegled av aluminium. Med 2 mycket starka perlonremmar som isärglidningsskydd. Med SafeStep-markering, anger det högsta beträdbara steget.

Utan avläggsskål.

**Norm:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lackering:**

Stolpar pulverlackerade i **Antracit RAL 7016**.

**Teknisk beskrivning**

Möjlig att gå på	Dubbelsidig
arbetshöjd ca.	2,75 m

Stolphöjd	73 mm
stegens längd	1,16 m
utvändig bredd längst ned	0,49 m
Stegpinne-/trappstegsdjup	80 mm
Steg utförande	steg 2
vikt	8 kg
längd L	1,16 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9
Produktslag	trappstege