

Garant**Trappstege, steg på båda sidorna, antal steg: 2X3****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 965920 2X3 |
| GTIN | 4045197742070 |
| Artikelklass | 91B |

Beskrivning**Utförande:**

Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Hög stabilitet genom den koniska utformningen.

80 mm djupa halskyddsräfflade steg.

EasyHandle Haptoprene®-handtag med klämmekanism, halsäker BalanceBase stegfot.

4-faldigt skruvkopplad massiv stegled av aluminium. Med 2 mycket starka perlonremmar som isärglidningsskydd. Med SafeStep-markering, anger det högsta beträdbara steget.

Utan avläggsskål.

Norm:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lackering:

Stolpar pulverlackerade i **Antracit RAL 7016**.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|--------|
| utvändig bredd längst ned | 0,44 m |
| stegens längd | 0,69 m |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Steg utförande | steg 2 |
| Möjlig att gå på | Dubbelsidig |
| vikt | 5,4 kg |
| arbetshöjd ca. | 2,25 m |
| Stegpinne-/trappstegsdjup | 80 mm |
| Stolphöjd | 73 mm |
| längd L | 0,69 m |
| Bärförmåga stegteknik | 150 kg |
| Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 |
| Produktslag | trappstege |