



## LED-pannlampa med batteri, Typ: I-VIEW



### Beställningsdata

Ordernummer	081487 I-VIEW
GTIN	5708997350263
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Innovativ LED-pannlampa med bred ljuskägla för **optimal upplysning av hela arbetsområdet**. Lampa med smal profil och låg vikt. **Beröringsfri påslagning/avstängning genom sensorsystem med två belysningsnivåer.**

#### Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### leveransinnehåll:

USB-laddare.

IP-skyddsklass: IP 65

tillverkarens beteckning: I-VIEW

ATEX-zon: ingen

ljusflöde: 125 - 250 lm

brinntid: 3 - 6 h

Antal ingående batterier: 1

Batterityp: Litiumjon

### Teknisk beskrivning

bältesväska ingår i leveransen	nej
IP-skyddsklass	IP 65
tillverkarens beteckning	I-VIEW
ljusflöde	125 - 250 lm
batterikapacitet	1,6 Ah

Batterispänning	3,8 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
brinntid	3 - 6 h
vikt	240 g
ATEX-zon	ingen
Antal ingående batterier	1
totallängd	105 mm
totalhöjd	43 mm
total bredd	52 mm
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Pannlampa