


**Garant****SOGX 110509, HB6715, Typ: GG**

## Beställningsdata

Ordernummer	234087 GG
GTIN	4045197742414
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Rekommendation:**

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

**OBS!:**

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsart HB630).

## Teknisk beskrivning

Typ	GG
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 110509
Sort	HB6715
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,13 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
torrt	lämplig		