

**Garant****SOGX 130511, HB6810, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	234090 ALU
GTIN	4045197742421
Artikelklass	21E

## Beskrivning

**Passar till:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Rekommendation:**

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

## Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 130511
Sort	HB6810
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,08 - 0,21 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	500 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	220 m/min	N
vått maximal	lämplig		