

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 160/22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 160/22
GTIN	4960664732791
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

**Fördel:**

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Skruv för klämkil	229721
max. utvändig diameter $D_{max}$	169 mm
totallängd $L_{tot}$	63 mm
Skär-Ø $D_c$	160 mm
FästhålsØ	40 mm
Passande vändskär	PN.. 1106

Klämkil	229720
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Antal skär Z	22
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkil	229720