

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 100/14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 100/14
GTIN	4960664732753
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

Skruv för klämkil	229721
totallängd L _{tot}	63 mm
Klämkil	229720
Skär-Ø D _c	100 mm
Passande vändskär	PN.. 1106
Antal skär Z	14

FästhålsØ	32 mm
max. utvändig diameter D_{\max}	109 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Skafutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkil	229720