

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 80/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 80/10
GTIN	4960664732739
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	10
Klämkil	229720
totallängd L _{tot}	63 mm
Passande vändskär	PN.. 1106
maximalt sågdjup a _{p max}	6 mm
FästhålsØ	27 mm

Skruv för klämkil	229721
max. utvändig diameter D_{\max}	89 mm
Skär- \emptyset D_c	80 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkil	229720