

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skärejgar Z: 80/8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 80/8
GTIN	4960664732722
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm
FästhålsØ	27 mm
Antal skär Z	8
max. utvärdig diameter D_{max}	89 mm
Passande vändskär	PN.. 1106

Klämkil	229720
Skär-Ø D _c	80 mm
Skruv för klämkil	229721
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkil	229720