

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 125/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 125/12
GTIN	4960664732760
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

**Fördel:**

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	12
Skär-Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Passande vändskär	PN.. 1106
totallängd L <sub>tot</sub>	63 mm
Klämkil	229720
Skruv för klämkil	229721

maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
max. utvändig diameter $D_{\max}$	134 mm
FästhålsØ	40 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkil	229720