

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 250/24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 250/24
GTIN	4960664732821
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

**Fördel:**

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Klämkil	229720
FästhålsØ	60 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Skruv för klämki	229721
Antal skär Z	24
Passande vändskär	PN.. 1106

max. utvändig diameter $D_{\max}$	259 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	63 mm
Skär- $\emptyset$ $D_c$	250 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Klämkil	229720
kilskruv	229721