

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 160/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 160/16
GTIN	4960664732784
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

Klämkil	229720
FästhålsØ	40 mm
Skär-Ø D _c	160 mm
Antal skär Z	16
Passande vändskär	PN.. 1106
Skruv för klämki	229721

max. utvändig diameter D_{\max}	169 mm
totallängd L_{tot}	63 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	6 mm
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkil	229720