

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 250/36mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 250/36
GTIN	4960664732838
Artikelklass	250

**Beskrivning****Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

**Fördel:**

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	250 mm
Klämkil	229720
Antal skär Z	36
FästhålsØ	60 mm
maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>	6 mm
max. utvärdig diameter D <sub>max</sub>	259 mm

totallängd $L_{tot}$	63 mm
Skruv för klämkiel	229721
Passande vändskär	PN.. 1106
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

---

## Tillbehör

Klämkiel	229720
kielskruv	229721