



Stereomikroskop, Typ: EZ4W



Beställningsdata

Ordernummer	491750 EZ4W
GTIN	7630003581010
Artikelklass	49B

Beskrivning

Utförande:

StereoZoom-mikroskop för ljusstarka och skarpa bilder med hög upplösning. Justeringsknapparnas storlek är anpassad till handen och knapparnas inställbara funktioner möjliggör långvarig användning utan ansträngning. Ögonavståndet kan ställas in individuellt. Folietangenter, 3 valfria underbelysningsmetoder med 5 lysdioder.

- **Inbyggd 5 megapixel CMOS-kamera.**
- **Trådlös dataöverföring via WLAN med kostnadsfri Leica AirLab-app (systemkrav: Android 4.1 eller senare, iOS 7.0 eller senare). Med Leicas AirLab-app kan du ställa in kameran, hämta bilder och mätningar för kommentar och därefter skicka som bilagor i mejl. Dessutom kan bilderna sparas i fotomappar för infogning i sociala nätverk.**
- **Kameran kan användas av flera användare samtidigt.**
- **Dessutom HDMI-, USB 2.0- och Ethernet-utgång.**
- **Integrerad SD-kortplats.**

leveransinnehåll:

USB-, HDMI-kabel, inspelningsprogram, dammskydd.

Teknisk beskrivning

synfält – Ø	5,7 - 25 mm
zoom	4,4:1
Arbetsavstånd	100 mm
påfallande ljus	Välj mellan tre olika metoder: Max ljusstyrka med 5 lysdioder, snett påfallande ljus med 3 lysdioder, flack ljuskägla med 2 lysdioder
vikt	6,3 kg
LED-belysningssystem	Inbyggt påfallande ljus och genomlysning kan användas var för sig eller tillsammans
betraktningvinkel	60 grad
Förstoring (gångar)	8 - 35
optiksystem	10° Greenough parfokal
reglerbar belysning	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Stereomikroskop