

Garant**POMX 0704ZEER M, HB9540, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	213128 ST1400
GTIN	4045197743237
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Planskärlängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 1,4$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	3,61 mm
Matning f_z per tand	0,9 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 0704ZEER M
Sort	HB9540
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	360 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	310 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		