

**Garant****POMX 0704ZEER U, HB9540, Typ: UNI**

## Beställningsdata

Ordernummer	213144 UNI
GTIN	4045197743282
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

Rekommenderas vid besvärliga tillämpningar (intermittent bearbetning).

### OBS!:

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \max} = 1,4$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Programmeringsradie vid $a_{p \max}$	3,61 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod våndskär	POMX 0704ZEER U
Sort	HB9540
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Våndskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	360 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	310 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		