

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9640, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	213134 INOX
GTIN	4045197743251
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:**

Planskärlängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 1,4$  mm.

## Teknisk beskrivning

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3,61 mm
Typ	INOX
Matning $f_z$ per tand	0,9 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 0704ZEER M
Sort	HB9640
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	320 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	S
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		