

**Garant****POMX 0704ZEER M, HB9645, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	213137 INOX
GTIN	4045197743268
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:**

Planskärslängd: 1,5 mm för hög ytkvalitet.

Rekommenderas vid besvärliga tillämpningar (intermittent bearbetning).

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p,max} = 1,4$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning $f_z$ per tand	0,9 mm
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3,61 mm
Antal byten/skär	5
ISO-kod vändskär	POMX 0704ZEER M
Sort	HB9645
Skärmaterial	VHM

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
Luft	lämplig		