

**XDPT..ER-D41, X500, Vändskärsstorlek: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221939 12
GTIN	2050002058729
Artikelklass	28F

Beskrivning**Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Vändskärsstorlek	12
ISO-kod vändskär	XDPT120508-ER-D41
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2,5 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	X500
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,15 - 1 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		