

**XDPT..ER-D41, SP6519, Vändskärsstorlek: 09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221936 09
GTIN	4056544157386
Artikelklass	28E

Beskrivning**Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
Vändskärsstorlek	09
ISO-kod vändskär	XDPT090408-ER-D41
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2,01 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	SP6519
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,3 - 2,5 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	60 m/min	S
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		