

**HOLEX****ER-hylsmutter, för ER: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	309580 20
GTIN	4045197743299
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Utförande:**

Gänga och kona slipad i en fastspänning för högsta rundgångsnoggrannhet. **Med sexkant** nyckelvidd 25.

**Passar till:**

Alla standard-ER-hylschuckar.

**Specialtillbehör:**

ER-chucknycklar nr 309680 – 309740.

Fast skruvnyckel (för strl. 16), nr 613300 strl. 25.

**OBS!:**

Chucken och hylsmuttern balanseras var för sig!

**Teknisk beskrivning**

Gänga	M25×1,5
max. åtdragningsmoment	110 Nm
totallängd L	19,5 mm
Utvändig-Ø D	34 mm

för ER	20 mm
Norm	DIN 6499 D
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Spännmutter