

## Mitutoyo

### Digitaldisplayenhet, Antal visade axlar: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	499356 2
GTIN	4946368693538
Artikelklass	44D

### Beskrivning

#### Utförande:

Lättanvänd displayenhet för anslutning till linjärmätssystem. Displayområde: 8 siffror och förtecken (–), nätanslutning: 220 volt.

#### Funktion:

Nollställning, byte av räkneriktning, val av visning i mm/ tum. Halvering av displayvärdet, val av ABS- / INC-koordinater, addition / subtraktion, hålcirkelbearbetning, programmerbar.

**Omfattande beräkningsfunktioner:** (+, –, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC,  $\sqrt{\quad}$ ,  $\pi$ ), funktionsknappar för fräsar och svarvar, hålseriebearbetning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive nätkabel (2 m) och reservsäkring.

#### Specialtillbehör:

Gränssnittsenhet (RS 232, USB, Digimatic-ingång) för registrering av verktygsförskjutningen, linjärskala nr 499240/499241.

### Teknisk beskrivning

avläsning	0,0001 / 0,0005 tum
avläsning	0,005 / 0,001 mm
Bredd	80 mm
Längd	260 mm

höjd	167 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Produktslag	Digital displayenhet