



## Universalnyckel JointKey Quadro, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	623625 1
GTIN	4003773084389
Artikelklass	64D

### Beskrivning

#### Utförande:

Lätthanterlig universalnyckel med svänginsatser av zinkpressgods. Svängarmar och kopplingar av plast. Sammanlagt kan åtta olika sluthuvuden (för totalt 10 olika låsningar) placeras.

Kan användas både som T-handtag och som kompakt sammanstucken variant. 1/4 tum hylsnyckelfäste möjliggör bekväm påskjutning och fasthållning av 1/4 tum hylsnyckelinsatser.

#### Fördel:

- **10 olika avslutningar**
- **Svängarmarna kan vridas 360°**
- **Märkning av avslutningarna direkt på nyckeln**

#### Användningsdata:

För värme, klimat, sanitet och fastighetskötsel.

#### Passar till :

Fyrkant 5; 6-7; 8-9 mm, 1/4 tum hylsnyckelfäste, bitsfäste 1/4 tum, trekant 5-6; 6-7; 8-9 mm, dubbelax  $\varnothing$  3-5 mm.

totallängd: 130 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	130 mm
tillverkarens beteckning	JointKey Quadro
Drivprofil	4-kant-hylsnycklar

Drivprofil	3-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Nyckel med dubbelax
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Produktslag	Elskåpsnyckel