

**Garant****RDHX 0702 MOSN positiv, HB7635, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	212219 INOX
GTIN	4045197746610
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:****Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 1,5$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	RDHX 0702 MOSN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7635
Matning $f_z$ per tand	0,18 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		