



Weldonhållare Form AD, BT 30 kort, Spännhylsa D1: 6mm



Beställningsdata

Ordernummer	302595 6
GTIN	4250122697916
Artikelklass	36E

Beskrivning

Utförande:

Alla skaft brunerade.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

utkagningslängd A-mått: 50 mm

Utvändig-Ø D: 25 mm

Reservspännskruv nr 309900: 6

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	6
utkagningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
fäste	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308760 30
Dragtapp 60° tätad passar för konor 30	308785 30
Dragtapp 60° tätad passar för konor 30	308780 30
Dragtapp 45° tätad passar för konor 30	308765 30
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm	309900 6