



## Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 80mm



### Beställningsdata

Ordernummer	365055 80
GTIN	4062406188627
Artikelklass	32D

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kan användas horisontalt, vertikalt och i sidled.
- Solitt och lätthanterligt utförande.
- Härdade och slipade backar.
- Likformigt över hela längden. (Spindeln försänkt i handtaget!)
- Universell fastsättningsmöjlighet tack vare avlånga hål.
- Rörlig back, sidstyd.
- Fast spännback med tre vertikalprismor och ett horisontalprisma.
- Med avtagbar vev.

#### Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken på bormaskiner.

#### Material:

Stomme av gjutgods.

#### Noggrannhet:

Inom **0,20 mm**.

### Teknisk beskrivning

backhöjd C	30 mm
vikt	4 kg
spännvidd b	77 mm

grundhållarlängd a	158 mm
totalhöjd c	64 mm
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

---

## Tillbehör

Reservbackar par (2 st.) för handskruvstycken för bormaskiner För typ 80	365046 80
--	-----------