



Handskruvstycken till bormaskiner, Backbredd A: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	365055 100
GTIN	4062406188634
Artikelklass	32D

Beskrivning

Utförande:

- Kan användas horisontalt, vertikalt och i sidled.
- Solitt och lätthanterligt utförande.
- Härdade och slipade backar.
- Likformigt över hela längden. (Spindeln försänkt i handtaget!)
- Universell fastsättningsmöjlighet tack vare avlånga hål.
- Rörlig back, sidstyrd.
- Fast spännback med tre vertikalprismor och ett horisontalprisma.
- Med avtagbar vev.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken på bormaskiner.

Material:

Stomme av gjutgods.

Noggrannhet:

Inom **0,20 mm**.

Teknisk beskrivning

grundhållarlängd a	191 mm
totalhöjd c	64 mm
backhöjd C	30 mm

spännvidd b	101 mm
vikt	4,8 kg
Produktslag	Bormaskinskruvstycke

Tillbehör

Reservbackar par (2 st.) för handskruvstycken för bormaskiner För typ 100	365046 100
---	------------