

**Garant****PC-hållare, Typ: M****Beställningsdata**

Ordernummer	928753 M
GTIN	4062406352431
Artikelklass	91P

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av stålplåt för fastskruvning på en arbetsskiva. Öppning på sidan för ventilation.

**Lackering:**

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd.**

**Teknisk beskrivning**

Bredd	250 mm
höjd	500 mm
effektivt djup	535 mm
Storlek	M
Djup	540 mm
invändig bredd	246 mm
Skåpfronter	utan dörr
vikt	6 kg

effektiv höjd	495 mm
Materialtjocklek	1 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	15 kg
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	PC-hållare