

Garant**Kopierfräs 7° positiv, weldon-skaft, Ø D: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212115 20
GTIN	4045197746740
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RD..1003
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Utkragningslängd L_1	47 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Skär- $\varnothing D_c$	20 mm
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Skaftutförande	weldon-skaft

Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP