

**Garant****Kopierfräs 7° positiv, weldon-skaft, Ø D: 25mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 212115 25     |
| GTIN         | 4045197746757 |
| Artikelklass | 210           |

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| totallängd $L_{\text{tot}}$ | 100 mm                |
| Utkragningslängd $L_1$      | 48 mm                 |
| Antal skär Z                | 3                     |
| Skruvsats för vändskär      | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Passande vändskär           | RD..1003              |
| Skaftdiameter $D_s$ h6      | 20 mm                 |
| Skär-Ø $D_c$                | 25 mm                 |
| Ø $D_3$                     | 15 mm                 |
| Invändig                    | ja                    |
| Inställningsvinkel $\kappa$ | 15 - 30 grad          |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Skafutförande               | weldon-skaft     |
| Fräs lämplig för platt form | rund             |
| Fräsanvändning              | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning              | Ramping          |
| Skärdelning                 | Oregelbunden     |
| Verktygsbyte                | PowerCard        |
| Produktslag                 | Kopierfräs       |

---

## Tillbehör

|   |             |
|---|-------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP | 674252 15IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm         | 211750 3,8  |
| Vändskärsskruvsats10 delar  | 219804      |