

**Garant****Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212130 52/5
GTIN	4045197750211
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Skär-Ø D <sub>c</sub>	52 mm
Passande vändskär	RD..1003
Ø D <sub>3</sub>	42 mm
Antal skär Z	5
totallängd L <sub>tot</sub>	50 mm

FästhålsØ	22 mm
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Vändskärsskrivsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP