

HOLEX**Plan-/hörnfräs 90°, med hål, Ø D / Antal skäreggar Z: 63/6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 215055 63/6 |
| GTIN | 4045197750327 |
| Artikelklass | 220 |

Beskrivning**Utförande:**

Av härdat specialverktogsstål för låg vibration och lång användning. Genom det utpräglade planskäret fås mycket fina ytor.

Observera:

Ohne Powercard!

OBS!:

För att alla **4 skäreggar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning**. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2** används med klinga nr **674252 strl. 9IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|----------------------|
| totallängd L_{tot} | 40 mm |
| Skär-Ø D_c | 63 mm |
| Antal skär Z | 6 |
| Skrivsats förvändskär | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
| Passande vändskär | SOMT 09T304 |

| | |
|----------------------|--------------|
| FästhålsØ | 22 mm |
| Skaftutförande | med hål |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Hörnfräs |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm | 211750 2,2 |
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219810 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP | 674252 9IP |