

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 35/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212140 35/5
GTIN	4045197750280
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₂	28,7 mm
Antal skär Z	5
totallängd L _{tot}	42 mm
Skruvsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RD..1003
Ø D ₃	25 mm
Skär-Ø D _c	35 mm

Fästgänga M	M16
Invändig	ja
Skaftutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8