

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 52/5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212150 52/5
GTIN	4045197750426
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	52 mm
Passande vändskär	RD..12T3
FästhålsØ	22 mm
totallängd L_{tot}	50 mm

Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	40 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Skruvsats förvändskär 10 delar	219807