

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 35/3mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212160 35/3 |
| GTIN | 4045197750495 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\ max} = 2,5\ mm$.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Passande vändskär | RD..12T3 |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |
| Skrivsats för vändskär | 219807 (15IP; 3,8 Nm) |
| Antal skär Z | 3 |
| Ø D ₂ | 28,7 mm |
| Fästgंगा M | M16 |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Skär-Ø D _c | 35 mm |
| totallängd L _{tot} | 42 mm |
| Skruvsats förvändskär | 219805 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ø D ₃ | 23 mm |
| Invändig | ja |
| Skaftutförande | med gänga |
| Fräs lämplig för platt form | rund |
| Fräsanvändning | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning | Ramping |
| Skärdelning | Oregelbunden |
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktslag | Kopierfräs |

Tillbehör

| | |
|---|-------------|
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219805 |
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP | 674252 20IP |
| Skruvsats förvändskär 10 delar | 219807 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm | 211750 3,8 |