

Garant**GARANT Softcut® HSI, med gänga, Ø D / Antal skäreppgar Z: 20/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	214904 20/2
GTIN	4045197750662
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Slitstarkt, värmebehandlat stål med korrosionshämmande beläggning. Exakt vändskärsinfästning tack vare anpassat åtdragningsmomentet. Bred och smal tanddelning för individuella frässtrategier.

Användningsdata:

Speciellt för maskiner med svag drivning och för bearbetning på större djup med små ingångsdiametrar.

OBS!:

För att alla **4 skäreppgar** ska kunna användas måste vändskäret **alltid vridas i angiven riktning (moturs)**.

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

För exakt 90° hörn, välj $a_p = 6$ mm.

Teknisk beskrivning

totalängd L_{tot}	30 mm
Antal skär Z	2
Skär-Ø D_c	20 mm
Skruvsats för vändskär	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Passande vändskär	SO.. 0836..
maximalt sågdjup $a_{p,max}$	6 mm

Fästgänga M	M10
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	17,7 mm
Serie	Softcut®
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Hörnfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Vändskärsskrivsats 10 delar	219863
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2