

**Garant****RDMT 1003 MO, HB8520, Typ: ST1100**

## Beställningsdata

Ordernummer	212244 ST1100
GTIN	4045197750853
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:****Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.Matning  $f_z$  per tand: 0,22 mm

ISO-kod vändskär: RDMT 1003 MO

Typ: ST1100

## Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	RDMT 1003 MO
Typ	ST1100
Skärmaterial	VHM
Sort	HB8520
Matning $f_z$ per tand	0,22 mm
Antal byten/skär	1

Produktslag

Vändskär för fräsning