

Garant**HiPer-Drill skärinsats Form E, HB7530, Sänkdiameter: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231690 15
GTIN	4045197761088
Artikelklass	21M

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Form E 180° skär med 142° centrerspets och eggfas 0,5 mm.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, blad 2, form H, J och K, utförande medel.

För skruvar enligt DIN 912, 6912 och 7984, ISO 1207 (DIN 84).

OBS!:

Andra dimensioner levereras på begäran. Skärdatan gäller för stomme 5×D.

Teknisk beskrivning

Sänkdiameter	15 mm
passar till diameter genomgående hål	9 mm
För DIN-insexskruvar	M8
Serie	HiPer-Drill

Försänkingsstegvinkel	180 grad
Sort	HB7530
Produktslag	Skärinsats för försänkning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	40 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	lämplig	30 m/min	H
GG(G)	mindre lämplig	80 m/min	K
vått maximal	lämplig		