



## Parallellunderläggssats, Längd: 125mm



### Beställningsdata

Ordernummer	366704 125
GTIN	4045197761200
Artikelklass	32D

### Beskrivning

#### Utförande:

HOLEX – Standardutförande. Höjd- och partolerans 0,01 mm. Förvaras i trälåda (som på bilden).  
Hårdhet: 60 HRC.

#### Parvis finslipade.

#### Användningsdata:

Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.

#### Innehåll:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;  
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;  
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;  
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

#### OBS!:

Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.  
Reservhållare se reservdelsförteckningen.

### Teknisk beskrivning

Längd	125 mm
antal lister	24 par

Produktslag	Parallellunderlägg
-------------	--------------------

## Tillbehör

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X42 mm	366711 14X42
--	--------------

Reservträlåda för parallellunderlägg Typ S2	366754 S2
---	-----------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X40 mm	366711 12X40
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X15 mm	366711 12X15
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X35 mm	366711 12X35
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X20 mm	366711 12X20
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X17 mm	366711 14X17
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X18 mm	366711 10X18
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X38 mm	366711 10X38
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X13 mm	366711 10X13
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X22 mm	366711 14X22
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X11 mm	366711 8X11
---	-------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X16 mm	366711 8X16
---	-------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X21 mm	366711 8X21
---	-------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X27 mm	366711 14X27
--	--------------

Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X36 mm	366711 8X36
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X37 mm	366711 14X37
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X23 mm	366711 10X23
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X28 mm	366711 10X28
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 14X32 mm	366711 14X32
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X26 mm	366711 8X26
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X30 mm	366711 12X30
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 10X33 mm	366711 10X33
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 12X25 mm	366711 12X25
Parallellunderlägg, separata par för 366702 / 6704 strl. 125 bredd × höjd 8X31 mm	366711 8X31