

**HOLEX****Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 40, Gäng-kapacitetsområde: M14-33****Beställningsdata**

Ordernummer	334665 M14-33
GTIN	4045197750372
Artikelklass	32P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

**OBS!:**

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 20 mm

längdkompensering drag: 20 mm

Utvändig-Ø D: 78 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 48 mm

utkragningslängd A-mått: 162,5 mm

**Teknisk beskrivning**

längdkompensering drag	20 mm
------------------------	-------

Invändig diameter D <sub>1</sub>	48 mm
Utvändig-Ø D	78 mm
Gäng-kapacitetsområde	M14 – M33
längdkompensering tryck	20 mm
utkragningslängd A-mått	162,5 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335640 14
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 18 mm	335640 18
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 45° med hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335640 16
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40	308700 40

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335440 22
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335440 11
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335640 11
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 18 mm	335440 18
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 28 mm	335640 28
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 28 mm	335440 28
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 20 mm	335640 20
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335640 22
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335440 16
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40	308720 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335440 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335640 12
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 25 mm	335440 25
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 25 mm	335640 25
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 20 mm	335440 20
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335440 14