

**HOLEX****Snabbväxelchuckar för gängtappar, BT 50, Gäng-kapacitetsområde: M14-33****Beställningsdata**

Ordernummer	334670 M14-33
GTIN	4045197750389
Artikelklass	32P

**Beskrivning****Utförande:**

- Kort utförande med längdkompensering vid tryck och dragning.
- Inställbart gängstartryck för olika material och gängtappar.

**Användningsdata:**

- Tillverkning av måttriakta gängor.
- Kan användas för höger- och vänstergängor.
- För NC-maskiner och fleroperationsmaskiner.

**Specialtillbehör:**

Tapphylsor, se nr 335420–335660.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308835.

**OBS!:**

- Snabbväxelchuckar för gängtappar med andra skaftutföranden strl M14–M33 på begäran.
- Snabbväxelchuckarna för gängtappar är inte avsedda för invändig kylning.

Hållare norm: ISO 7388-2

längdkompensering tryck: 20 mm

längdkompensering drag: 20 mm

Utvändig-Ø D: 78 mm

Invändig diameter D<sub>1</sub>: 48 mm

utkragningslängd A-mått: 141 mm

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	78 mm
--------------	-------

Gäng-kapacitetsområde	M14 – M33
utkragningslängd A-mått	141 mm
Invändig diameter D <sub>1</sub>	48 mm
längdkompensering drag	20 mm
längdkompensering tryck	20 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Produktslag	Gängskärningschuck

## Tillbehör

Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 12 mm	335440 12
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 16 mm	335640 16
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335440 22
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 11 mm	335640 11
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 18 mm	335440 18
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 22 mm	335640 22
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335640 14
Momentinsats fördragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50

Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 25 mm	335440 25
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 12 mm	335640 12
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 20 mm	335640 20
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 16 mm	335440 16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 20 mm	335440 20
Momentinsats fördragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 18 mm	335640 18
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 28 mm	335640 28
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 11 mm	335440 11
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 28 mm	335440 28
Tapphylsa med säkerhetsslirkoppling Skärandegångtapp, skaft-Ø 25 mm	335640 25
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50

Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling Skärandegängtapp, skaft-Ø 14 mm	335440 14
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50