

Garant**Fräsvändskär Ø 8 mm, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212705 ST1400
GTIN	4045197761507
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Sort	HB7520
Hörnradie	0,5 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	0,5 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,15 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,15 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning