

Garant**Fräsvändskär Ø 8 mm, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	212708 ALU
GTIN	4045197761514
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeter noggrannhet. $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	1 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	1 mm
Matning f_z i kortspånande aluminium	0,15 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,15 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning