


Garant**Fräsvändskär Ø 16 mm, Typ: HART****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212724 HART |
| GTIN | 4045197761644 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------|
| Typ | HÅRD |
| Sort | HB7705 |
| Hörnradie | 1 mm |
| Skärmaterial | VHM |
| hörnradie R | 1 mm |
| Matning f_z i kortspånande aluminium | 0,3 mm |
| Matning f_z i stål < 1400 N/mm ² | 0,3 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Matning f_z i stål < 60 HRC | 0,2 mm |
| Antal byten/skär | 1 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |