


**Garant****Fräsvändskär Ø 20 mm, Typ: ALU**

## Beställningsdata

Ordernummer	212731 ALU
GTIN	4045197761675
Artikelklass	21A

## Beskrivning

### Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.

### Användningsdata:

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

## Teknisk beskrivning

Typ	ALU
Sort	HU7810
Hörnradie	1 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	1 mm
Matning $f_z$ i kortspånande aluminium	0,35 mm
Matning $f_z$ i stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm
Matning $f_z$ i stål < 60 HRC	0,25 mm

Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning