


**Garant****Fräsvändskär Ø 20 mm, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	212731 ST1400
GTIN	4045197761682
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet.  $\pm 0,015$  mm.

**Användningsdata:**

Torus-plattor med hörnradie. För skärkraftsreducering och vibrationsdämpning.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST1400
Sort	HB7520
Hörnradie	1 mm
Skärmaterial	VHM
hörnradie R	1 mm
Matning $f_z$ i kortspånande aluminium	0,35 mm
Matning $f_z$ i stål $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,35 mm

Matning $f_z$ i stål < 60 HRC	0,25 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning