

**Garant****Ändfräsdorn cylindriska, SK 40 A = 300, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301137 16
GTIN	4045197761712
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

**Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.****Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Frässpindellängd L <sub>4</sub>	17 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
fäste	SK 40 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
	308801 40

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad  
passar för konor 40

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A ( L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40